


电气原理图



环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。					
电器电子产品名称: 台扇					
部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)
网罩	○	○	○	○	○
扇叶	○	○	○	○	○
扇叶螺母	○	○	○	○	○
外壳塑料件	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	×	○
电源线	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○
连接轴	○	○	○	×	○
电容	○	○	○	○	○
摇头电机	○	○	○	○	○
机头	○	○	○	×	○
其它	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。					


保养方法及注意事项

- 1、进行保养前必须拔下电源插头。清洗风扇应用中性洗涤剂擦除污垢，切忌使用有机溶剂擦拭。
- 2、每年在电机轴承加油孔和扇头转轴处加入30#机油，保持转动润滑。


- 3、切勿使风扇靠近明火或高温烘烤地方。
- 4、摇头工作时切忌外力限制。
- 5、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 6、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 7、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。
- 8、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 9、如果维修，需要拆下或者更换定时旋钮和调速旋钮，请按如下方法安装：①首先把定时器旋钮的转轴按逆时针方向旋转至电路常开的位置。把调速开关的转轴旋转至电路断开的位

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维 修 记 录				维修员	日期
经销商盖章				联系电话	



生产日期见机身SN码后5-10位数 (年/月/日)



FT2-25、FT1-25(A) 台扇

使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。





南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
全国统一服务热线：400 8877 213



简介

多丽牌系列台扇是我公司研制的摇头扇新产品。该产品造型别致，壳体采用高强度工程塑料制造，摇头用微型同步电机驱动，主电机有超温自动保护，有16°扇头俯仰角度调节，有快、中、慢三档转速和60分钟定时控制。产品具有结构先进，功能齐全，外观新颖，时代色彩浓郁，噪音低、风力舒适、柔和，使用方便，轻巧耐用，安全可靠，物美价廉等特点。质量符合GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、GB/T 13380-2018、GB 4343.1-2024、GB/T 19606-2024、GB 17625.1-2022、GB 12021.9-2021标准，是家庭、办公室消暑降温的家电佳品。产品严格实行“三包”，提供优质售后服务，欢迎各界惠顾。


结构



主要技术指标

规格	250mm
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	35W
标称风量	24m/min ³
噪声	61dB(A)
能效等级	2级
II类结构	□


使用方法



速度调节：
转动调速旋钮⑧，
可控制风扇转速：
0———停止
1———慢速
2———中速
3———高速

定时控制：
将定时旋钮⑦
转到所需定时的位置，
时间一到，风扇便自
动停转；不使用定时
控制时，将旋钮旋到
“开”的位置上。
(注意：旋钮旋到
“开”后，切不可反
时针方向旋转，以免
损坏定时器)。

摇头控制：
按动摇头开关⑥，可
控制扇头摆动，扇头摆动角
度为≥70°。



俯仰角度调节：
左手扶扇座，右手轻扳
动扇头，可调俯仰角度，角
度调节范围为16°。

